

Garant**Snittapper til bundhuller, TiN, Type: 1/4-27****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 130045 1/4-27 |
| GTIN | 4062406048020 |
| Artikelklasse | 10N |

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 27

Gevind-Ø: 6,35 mm

Samlet længde L: 80 mm

Skaft-Ø D_s: 7 mm

Skaftfirkant □: 5,5 mm

Kernehul-Ø: 5,45 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|---------|
| Samlet længde L | 80 mm |
| Kernehul-Ø | 5,45 mm |
| Gevind-Ø | 6,35 mm |
| Antal skær Z | 3 |
| Skæremateriale | HSS E |
| Skaft-Ø D _s | 7 mm |
| Antal spånnoter | 3 |

| | |
|----------------------------|--|
| Norm | DIN 371 |
| Gevinddybde | 15,9 mm |
| Gevindgange pr. tomme | 27 |
| Skafftirkant □ | 5,5 mm |
| Gevindstigning | 0,94 mm |
| Gevindtype | UNS |
| Gevindstørrelse | 1/4-27 UNS |
| Belægning | TiN |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Gevindstandard | ASME B1.1 |
| Toleranceklasse | 1B |
| Toleranceklasse | 2B +0,20 |
| Toleranceklasse | 2B +0,10 |
| Toleranceklasse | 3B |
| Toleranceklasse | 2B |
| Toleranceklasse | 2B +0,05 |
| Skærfasform | C |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 |
| Indvendig køling | nej |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul |
| Skæreretning | højre |
| Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Snittapper |