

Garant**Snittapper til bundhuller, TiN, Type: 3/4-20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130045 3/4-20
GTIN	4062406048594
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage
Mindste ordremængde: 2 stk.
Specialudførelse - kan ikke tages retur
Gevindtype: UNEF
Skæremateriale: HSS E
Norm: DIN 376
Gevindgange pr. tomme: 20
Gevind-Ø: 19,05 mm
Samlet længde L: 125 mm
Skaft-Ø D_s: 14 mm
Skaftfirkant □: 11 mm
Kernehul-Ø: 18 mm

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	4
Gevindstigning	1,27 mm
Gevindgange pr. tomme	20
Gevind-Ø	19,05 mm
Skaft-Ø D _s	14 mm
Antal skær Z	4
Norm	DIN 376

Samlet længde L	125 mm
Skaftfirkant □	11 mm
Skæremateriale	HSS E
Kernehul-Ø	18 mm
Gevinddybde	47,63 mm
Gevindtype	UNEF
Gevindstørrelse	3/4-20 UNEF
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper