

**Garant****Snittapper til bundhuller, TiN, Type: 1/2-13****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130045 1/2-13
GTIN	4062406048365
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

**Teknisk beskrivelse**

Gevinddybde	31,75 mm
Gevindstigning	1,954 mm
Antal spånnoter	3
Antal skær Z	3
Gevindgange pr. tomme	13
Gevind-Ø	12,7 mm
Skafftirkant □	9 mm
Kernehul-Ø	10,73 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Samlet længde L	110 mm
Norm	DIN 376
Skæremateriale	HSS E
Gevindtype	UNC

Gevindstørrelse	1/2-13 UNC
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter