

Garant**Snittapper til bundhuller, TiN, Type: NO.3-56****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130045 NO.3-56
GTIN	4062406047726
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 91 kalenderdage

Mindste ordremængde: 25 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 56

Gevind-Ø: 2,515 mm

Samlet længde L: 50 mm

Skaft-Ø D_s: 2,8 mm

Skaftfirkant □: 2,1 mm

Kernehul-Ø: 2,15 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	0,454 mm
Skaftfirkant □	2,1 mm
Norm	DIN 371
Gevind-Ø	2,515 mm
Antal skær Z	3
Gevinddybde	6,29 mm
Skaft-Ø D _s	2,8 mm

Kernehul-Ø	2,15 mm
Skæremateriale	HSS E
Samlet længde L	50 mm
Gevindgange pr. tomme	56
Antal spånnoter	3
Gevindtype	UNF
Gevindstørrelse	3-56 UNF
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper