

Garant**Snittapper til bundhuller, TiN, Type: 13/16-16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130045 13/16-16
GTIN	4062406048662
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 16

Gevind-Ø: 20,638 mm

Samlet længde L: 140 mm

Skaft-Ø D_s: 18 mm

Skaftfirkant □: 14,5 mm

Kernehul-Ø: 19,1 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	1,588 mm
Gevinddybde	51,6 mm
Samlet længde L	140 mm
Norm	DIN 376
Gevindgange pr. tomme	16
Skaft-Ø D _s	18 mm
Gevind-Ø	20,638 mm

Antal spånnoter	4
Skæremateriale	HSS E
Kernehul-Ø	19,1 mm
Skafftirkant □	14,5 mm
Antal skær Z	4
Gevindtype	UN
Gevindstørrelse	13/16-16 UN
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper