

Garant**HM-NC-forbor 142° spiraliseret, ubelagt, Ø DC h6: 5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	121070 5
GTIN	4045197038647
Artikelklasse	11E

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcist **centreret slebet spids. Nem forboring** og **høj formnøjagtighed** af centrerboringen. Stabil takket være korte spånnoter.

≥ **Ø 6 mm med medbringerflade HB.**

Anvendelse:

Med spidsvinkel på **142°** til indgreb af hovedskærene på det efterfølgende spiralbor.

Bemærk:

Anvend omdrejningstal for den faktiske bor-Ø (ikke generelt for den udvendige bor-Ø).

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f i stål < 1100 N/mm ²	0,03 mm/o
Spånnotlængde L _c	13 mm
Skafttolerance	h6
Nominel Ø D _c	5 mm
Skaft-Ø D _s	5 mm
Samlet længde L	50 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Tolerance, nom. Ø	h6

Spidsvinkel	142 grader
Antal skær Z	2
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Forbor

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	200 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	180 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		