

Garant**Snittapper til bundhuller, TiN, Type: 3/8-16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130045 3/8-16
GTIN	4062406048204
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNC

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 16

Gevind-Ø: 9,525 mm

Samlet længde L: 100 mm

Skaft-Ø D_s: 10 mm

Skaftfirkant □: 8 mm

Kernehul-Ø: 7,95 mm

Teknisk beskrivelse

Norm	DIN 371
Kernehul-Ø	7,95 mm
Skaft-Ø D _s	10 mm
Skaftfirkant □	8 mm
Samlet længde L	100 mm
Gevind-Ø	9,525 mm
Antal spånnoter	3

Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	23,83 mm
Antal skær Z	3
Gevindgange pr. tomme	16
Gevindstigning	1,588 mm
Gevindtype	UNC
Gevindstørrelse	3/8-16 UNC
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper