

**Garant****Snittapper til bundhuller, venstregevind, TiN, Type: 1.1/2-6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130046 1.1/2-6
GTIN	4062406051662
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNC-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 6

Gevind-Ø: 38,1 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Skaftfirkant □: 24 mm

Kernehul-Ø: 33,7 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevinddybde	95,25 mm
Gevind-Ø	38,1 mm
Antal spånnoter	4
Skæremateriale	HSS E
Kernehul-Ø	33,7 mm
Gevindgange pr. tomme	6
Samlet længde L	200 mm

Antal skær Z	4
Skaftfirkant □	24 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Norm	DIN 376
Gevindstigning	4,233 mm
Gevindtype	UNC-LH
Gevindstørrelse	1.1/2-6 UNC LH
Belægning	TiN
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper