

Garant**Snittapper til bundhuller, TiN, Type: 1.9/16-20****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|------------------|
| Bestillingsnummeret | 130045 1.9/16-20 |
| GTIN | 4062406049430 |
| Artikelklasse | 10N |

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 20

Gevind-Ø: 39,688 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skaft-Ø D_s: 32 mm

Skaftfirkant □: 24 mm

Kernehul-Ø: 38,49 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|-----------|
| Norm | DIN 376 |
| Gevinddybde | 99,22 mm |
| Antal spånnoter | 4 |
| Skæremateriale | HSS E |
| Gevind-Ø | 39,688 mm |
| Gevindstigning | 1,27 mm |
| Kernehul-Ø | 38,49 mm |

| | |
|----------------------------|--|
| Gevindgange pr. tomme | 20 |
| Skaftfirkant □ | 24 mm |
| Skaft-Ø D _s | 32 mm |
| Samlet længde L | 200 mm |
| Antal skær Z | 4 |
| Gevindtype | UN |
| Gevindstørrelse | 1.9/16-20 UN |
| Belægning | TiN |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Gevindstandard | ASME B1.1 |
| Toleranceklasse | 1B |
| Toleranceklasse | 2B +0,20 |
| Toleranceklasse | 2B +0,10 |
| Toleranceklasse | 3B |
| Toleranceklasse | 2B |
| Toleranceklasse | 2B +0,05 |
| Skærfasform | C |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 |
| Indvendig køling | nej |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul |
| Skæreretning | højre |
| Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Snittapper |