

Garant**Snittapper til bundhuller, TiN, Type: 15/16-20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130045 15/16-20
GTIN	4062406048778
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNEF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 20

Gevind-Ø: 23,812 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D_s: 18 mm

Skaftfirkant □: 14,5 mm

Kernehul-Ø: 22,7 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	1,27 mm
Gevindgange pr. tomme	20
Skaft-Ø D _s	18 mm
Norm	DIN 376
Gevind-Ø	23,812 mm
Antal spånnoter	4
Gevinddybde	59,53 mm

Skæremateriale	HSS E
Antal skær Z	4
Skæftfirkant □	14,5 mm
Kernehul-Ø	22,7 mm
Samlet længde L	160 mm
Gevindtype	UNEF
Gevindstørrelse	15/16-20 UNEF
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper