

Garant**Snittapper til bundhuller, TiN, Type: NO.12-56****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130045 NO.12-56
GTIN	4062406047894
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 56

Gevind-Ø: 5,486 mm

Samlet længde L: 80 mm

Skaft-Ø D_s: 6 mm

Skaftfirkant □: 4,9 mm

Kernehul-Ø: 5,05 mm

Teknisk beskrivelse

Skaftfirkant □	4,9 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm
Gevindgange pr. tomme	56
Gevindstigning	0,454 mm
Samlet længde L	80 mm
Kernehul-Ø	5,05 mm
Antal spånnoter	3

Antal skær Z	3
Norm	DIN 371
Gevinddybde	13,7 mm
Gevind-Ø	5,486 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindtype	UNS
Gevindstørrelse	12-56 UNS
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter