

Garant**Snittapper til bundhuller, venstregevind, TiN, Type: 1.1/2-16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130046 1.1/2-16
GTIN	4062406051617
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 16

Gevind-Ø: 38,1 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skaft-Ø D_s: 32 mm

Skaftfirkant □: 24 mm

Kernehul-Ø: 36,6 mm

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	4
Gevinddybde	95,25 mm
Norm	DIN 376
Gevindgange pr. tomme	16
Gevindstigning	1,588 mm
Kernehul-Ø	36,6 mm
Skæremateriale	HSS E

Gevind-Ø	38,1 mm
Skafftirkant □	24 mm
Samlet længde L	200 mm
Antal skær Z	4
Skæft-Ø D _s	32 mm
Gevindtype	UN-LH
Gevindstørrelse	1.1/2-16 UN LH
Belægning	TiN
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper