

Garant**Snittapper til bundhuller, venstregevind, TiN, Type: 1/4-48****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130046 1/4-48
GTIN	4062406050214
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 48

Gevind-Ø: 6,35 mm

Samlet længde L: 80 mm

Skaft-Ø D_s: 7 mm

Skaftfirkant □: 5,5 mm

Kernehul-Ø: 5,85 mm

Teknisk beskrivelse

Gevinddybde	15,9 mm
Gevindgange pr. tomme	48
Gevindstigning	0,529 mm
Antal skær Z	3
Skæremateriale	HSS E
Skaft-Ø D _s	7 mm
Samlet længde L	80 mm

Norm	DIN 371
Antal spånnoter	3
Skafftirkant □	5,5 mm
Gevind-Ø	6,35 mm
Kernehul-Ø	5,85 mm
Gevindtype	UNS-LH
Gevindstørrelse	1/4-48 UNS LH
Belægning	TiN
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper