

**Garant****Snittapper til bundhuller, venstregevind, TiN, Type: 1.15/16-16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130046 1.15/16-16
GTIN	4062406052058
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 16

Gevind-Ø: 49,212 mm

Samlet længde L: 250 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Skaftfirkant □: 32 mm

Kernehul-Ø: 47,7 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevinddybde	123 mm
Samlet længde L	250 mm
Gevind-Ø	49,212 mm
Skæremateriale	HSS E
Antal spånnoter	4
Gevindstigning	1,588 mm
Skaftfirkant □	32 mm

Norm	DIN 376
Gevindgange pr. tomme	16
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Antal skær Z	4
Kernehul-Ø	47,7 mm
Gevindtype	UN-LH
Gevindstørrelse	1.15/16-16 UN LH
Belægning	TiN
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper