

**Garant****Snittapper til bundhuller, venstregevind, TiN, Type: 1.5/8-14****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130046 1.5/8-14
GTIN	4062406051761
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 14

Gevind-Ø: 41,275 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Skaftfirkant □: 24 mm

Kernehul-Ø: 39,5 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevindstigning	1,814 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindgange pr. tomme	14
Kernehul-Ø	39,5 mm
Antal skær Z	4
Gevinddybde	103,19 mm
Samlet længde L	200 mm

Skaft-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Antal spånnoter	4
Norm	DIN 376
Skaftfirkant □	24 mm
Gevind-Ø	41,275 mm
Gevindtype	UNS-LH
Gevindstørrelse	1.5/8-14 UNS LH
Belægning	TiN
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper