

Garant**Snittapper til bundhuller, venstregevind, TiN, Type: 1.1/4-18****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130046 1.1/4-18
GTIN	4062406051334
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNEF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 18

Gevind-Ø: 31,75 mm

Samlet længde L: 180 mm

Skaft-Ø D_s: 25 mm

Skaftfirkant □: 20 mm

Kernehul-Ø: 30,55 mm

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D _s	25 mm
Gevindstigning	1,411 mm
Gevindgange pr. tomme	18
Antal spånnoter	4
Kernehul-Ø	30,55 mm
Norm	DIN 376
Skæremateriale	HSS E

Samlet længde L	180 mm
Gevind-Ø	31,75 mm
Gevinddybde	79,38 mm
Antal skær Z	4
Skafffirkant □	20 mm
Gevindtype	UNEF-LH
Gevindstørrelse	1.1/4-18 UNEF LH
Belægning	TiN
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper