

Garant**Snittapper til bundhuller, venstregevind, TiN, Type: 11/16-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130046 11/16-12
GTIN	4062406050801
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 12

Gevind-Ø: 17,462 mm

Samlet længde L: 125 mm

Skaft-Ø D_s: 14 mm

Skaftfirkant □: 11 mm

Kernehul-Ø: 15,5 mm

Teknisk beskrivelse

Norm	DIN 376
Skaftfirkant □	11 mm
Skæremateriale	HSS E
Antal skær Z	4
Gevinddybde	43,7 mm
Samlet længde L	125 mm
Skaft-Ø D _s	14 mm

Kernehul-Ø	15,5 mm
Gevindgange pr. tomme	12
Antal spånnoter	4
Gevindstigning	2,117 mm
Gevind-Ø	17,462 mm
Gevindtype	UN-LH
Gevindstørrelse	11/16-12 UN LH
Belægning	TiN
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper