

**Garant****Snittapper til bundhuller, venstregevind, TiN, Type: 1.3/4-18****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130046 1.3/4-18
GTIN	4062406051860
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 18

Gevind-Ø: 44,45 mm

Samlet længde L: 220 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Skaftfirkant □: 29 mm

Kernehul-Ø: 43,25 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Gevindstigning	1,411 mm
Gevindgange pr. tomme	18
Antal spånnoter	4
Kernehul-Ø	43,25 mm
Norm	DIN 376
Gevind-Ø	44,45 mm

Skafftirkant □	29 mm
Antal skær Z	4
Skæremateriale	HSS E
Samlet længde L	220 mm
Gevinddybde	111,1 mm
Gevindtype	UNS-LH
Gevindstørrelse	1.3/4-18 UNS LH
Belægning	TiN
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper