

Garant**Snittapper til bundhuller, venstregevind, TiN, Type: 5/16-36****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130046 5/16-36
GTIN	4062406050313
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage
Mindste ordremængde: 3 stk.
Specialudførelse - kan ikke tages retur
Gevindtype: UNS-LH
Skæremateriale: HSS E
Norm: DIN 371
Gevindgange pr. tomme: 36
Gevind-Ø: 7,938 mm
Samlet længde L: 90 mm
Skaft-Ø D_s: 8 mm
Skaftfirkant □: 6,2 mm
Kernehul-Ø: 7,25 mm

Teknisk beskrivelse

Norm	DIN 371
Skaftfirkant □	6,2 mm
Skaft-Ø D _s	8 mm
Gevind-Ø	7,938 mm
Gevinddybde	19,85 mm
Skæremateriale	HSS E
Samlet længde L	90 mm

Antal spånnoter	3
Gevindstigning	0,706 mm
Gevindgange pr. tomme	36
Kernehul-Ø	7,25 mm
Antal skær Z	3
Gevindtype	UNS-LH
Gevindstørrelse	5/16-36 UNS LH
Belægning	TiN
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper