

**Garant****Snittapper til bundhuller, venstregevind, TiN, Type: 2-10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130046 2-10
GTIN	4062406052133
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 10

Gevind-Ø: 50,8 mm

Samlet længde L: 250 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Skaftfirkant □: 32 mm

Kernehul-Ø: 48,4 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevinddybde	127 mm
Skaftfirkant □	32 mm
Kernehul-Ø	48,4 mm
Gevind-Ø	50,8 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Gevindstigning	2,54 mm
Skæremateriale	HSS E

Antal spånnoter	4
Antal skær Z	4
Samlet længde L	250 mm
Norm	DIN 376
Gevindgange pr. tomme	10
Gevindtype	UNS-LH
Gevindstørrelse	2-10 UNS LH
Belægning	TiN
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper