

Garant**Snittapper til bundhuller, venstregevind, TiN, Type: 1.3/4-20****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 130046 1.3/4-20 |
| GTIN | 4062406051853 |
| Artikelklasse | 10N |

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 20

Gevind-Ø: 44,45 mm

Samlet længde L: 220 mm

Skaft-Ø D_s: 36 mm

Skaftfirkant □: 29 mm

Kernehul-Ø: 43,25 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------|----------|
| Gevindstigning | 1,27 mm |
| Norm | DIN 376 |
| Gevind-Ø | 44,45 mm |
| Samlet længde L | 220 mm |
| Gevindgange pr. tomme | 20 |
| Antal skær Z | 4 |
| Skæremateriale | HSS E |

| | |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Kernehul-Ø | 43,25 mm |
| Skaft-Ø D _s | 36 mm |
| Skaftfirkant □ | 29 mm |
| Antal spånnoter | 4 |
| Gevinddybde | 111,1 mm |
| Gevindtype | UN-LH |
| Gevindstørrelse | 1.3/4-20 UN LH |
| Belægning | TiN |
| Gevindstandard | ASME B1.1 |
| Toleranceklasse | 1B |
| Toleranceklasse | 2B +0,20 |
| Toleranceklasse | 3B |
| Toleranceklasse | 2B |
| Toleranceklasse | 2B +0,10 |
| Toleranceklasse | 2B +0,05 |
| Skærfasform | C |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 |
| Indvendig køling | nej |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul |
| Skæreretning | Venstre |
| Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Snittapper |