

Garant**Snittapper til bundhuller, venstregevind, TiN, Type: 1.5/16-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130046 1.5/16-12
GTIN	4062406051433
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 12

Gevind-Ø: 33,338 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skaft-Ø D_s: 28 mm

Skaftfirkant □: 22 mm

Kernehul-Ø: 31,3 mm

Teknisk beskrivelse

Gevinddybde	83,3 mm
Gevind-Ø	33,338 mm
Gevindgange pr. tomme	12
Skaftfirkant □	22 mm
Antal spånnoter	4
Skaft-Ø D _s	28 mm
Antal skær Z	4

Samlet længde L	200 mm
Norm	DIN 376
Skæremateriale	HSS E
Kernehul-Ø	31,3 mm
Gevindstigning	2,117 mm
Gevindtype	UN-LH
Gevindstørrelse	1.5/16-12 UN LH
Belægning	TiN
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper