

Garant**Snittapper til bundhuller, venstregevind, TiN, Type: 3/4-16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130046 3/4-16
GTIN	4062406050856
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 16

Gevind-Ø: 19,05 mm

Samlet længde L: 125 mm

Skaft-Ø D_s: 14 mm

Skaftfirkant □: 11 mm

Kernehul-Ø: 17,5 mm

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	4
Kernehul-Ø	17,5 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevind-Ø	19,05 mm
Gevindgange pr. tomme	16
Samlet længde L	125 mm
Skaft-Ø D _s	14 mm

Gevindstigning	1,588 mm
Norm	DIN 376
Skafftirkant □	11 mm
Antal skær Z	4
Gevinddybde	47,63 mm
Gevindtype	UNF-LH
Gevindstørrelse	3/4-16 UNF LH
Belægning	TiN
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper