

Garant**Snittapper til bundhuller, venstregevind, TiN, Type: 11/16-24****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130046 11/16-24
GTIN	4062406050771
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNEF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 24

Gevind-Ø: 17,462 mm

Samlet længde L: 125 mm

Skaft-Ø D_s: 14 mm

Skaftfirkant □: 11 mm

Kernehul-Ø: 16,6 mm

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D _s	14 mm
Samlet længde L	125 mm
Skæremateriale	HSS E
Kernehul-Ø	16,6 mm
Norm	DIN 376
Gevind-Ø	17,462 mm
Gevindgange pr. tomme	24

Skafftirkant □	11 mm
Gevindstigning	1,058 mm
Antal spånnoter	4
Gevinddybde	43,7 mm
Antal skær Z	4
Gevindtype	UNEF-LH
Gevindstørrelse	11/16-24 UNEF LH
Belægning	TiN
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper