

Garant**Snittapper til bundhuller, venstregevind, TiN, Type: 1/2-13****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130046 1/2-13
GTIN	4062406050603
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNC-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 13

Gevind-Ø: 12,7 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D_s: 11 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 10,73 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	1,953 mm
Antal skær Z	3
Samlet længde L	110 mm
Norm	DIN 376
Gevindgange pr. tomme	13
Skaftfirkant □	9 mm
Skæremateriale	HSS E

Gevind-Ø	12,7 mm
Kernehul-Ø	10,73 mm
Skaft-Ø D _s	11 mm
Gevinddybde	31,75 mm
Antal spånnoter	3
Gevindtype	UNC-LH
Gevindstørrelse	1/2-13 UNC LH
Belægning	TiN
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper