

**Garant****Snittapper til bundhuller, venstregevind, TiN, Type: 3/8-36****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130046 3/8-36
GTIN	4062406050382
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 36

Gevind-Ø: 9,525 mm

Samlet længde L: 100 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 10 mm

Skaftfirkant □: 8 mm

Kernehul-Ø: 8,9 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skaftfirkant □	8 mm
Gevindgange pr. tomme	36
Gevinddybde	23,83 mm
Gevindstigning	0,706 mm
Antal skær Z	3
Norm	DIN 371
Gevind-Ø	9,525 mm

Samlet længde L	100 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Skæremateriale	HSS E
Antal spånnoter	3
Kernehul-Ø	8,9 mm
Gevindtype	UNS-LH
Gevindstørrelse	3/8-36 UNS LH
Belægning	TiN
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper