

Garant**Snittapper til bundhuller, venstregevind, TiN, Type: 5/8-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130046 5/8-12
GTIN	4062406050757
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 12

Gevind-Ø: 15,875 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D_s: 12 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 13,9 mm

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	3
Antal skær Z	3
Norm	DIN 376
Gevindgange pr. tomme	12
Gevindstigning	2,117 mm
Samlet længde L	110 mm
Skaft-Ø D _s	12 mm

Skæremateriale	HSS E
Kernehul-Ø	13,9 mm
Gevinddybde	39,7 mm
Gevind-Ø	15,875 mm
Skafffirkant □	9 mm
Gevindtype	UN-LH
Gevindstørrelse	5/8-12 UN LH
Belægning	TiN
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper