

Garant**Snittapper til bundhuller, venstregevind, TiN, Type: 7/8-18****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130046 7/8-18
GTIN	4062406050955
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 18

Gevind-Ø: 22,225 mm

Samlet længde L: 140 mm

Skaft-Ø D_s: 18 mm

Skaftfirkant □: 14,5 mm

Kernehul-Ø: 21 mm

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	4
Skaftfirkant □	14,5 mm
Norm	DIN 376
Antal spånnoter	4
Gevinddybde	55,56 mm
Skaft-Ø D _s	18 mm
Skæremateriale	HSS E

Gevindstigning	1,411 mm
Samlet længde L	140 mm
Kernehul-Ø	21 mm
Gevind-Ø	22,225 mm
Gevindgange pr. tomme	18
Gevindtype	UNS-LH
Gevindstørrelse	7/8-18 UNS LH
Belægning	TiN
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper