

**Garant****Snittapper til bund- og gennemgangshuller, ubelagt, Type: 2.1/8-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130050 2.1/8-12
GTIN	4062406052188
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN

Skæremateriale: HSS

Gevindgange pr. tomme: 12

Gevind-Ø: 54 mm

Samlet længde L: 140 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Skaftfirkant □: 32 mm

Kernehul-Ø: 52 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skaftfirkant □	32 mm
Antal skær Z	6
Gevindstigning	2,11 mm
Kernehul-Ø	52 mm
Gevindgange pr. tomme	12
Gevind-Ø	54 mm
Samlet længde L	140 mm
Antal spånnoter	6

Skæremateriale	HSS
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Gevinddybde	80,96 mm
Gevindtype	UN
Gevindstørrelse	2.1/8-12 UN
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter