

Garant**Snittapper til bundhuller, venstregevind, TiN, Type: 5/16-24****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130046 5/16-24
GTIN	4062406050344
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 24

Gevind-Ø: 7,938 mm

Samlet længde L: 90 mm

Skaft-Ø D_s: 8 mm

Skaftfirkant □: 6,2 mm

Kernehul-Ø: 6,9 mm

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	3
Gevinddybde	19,85 mm
Gevind-Ø	7,938 mm
Skaft-Ø D _s	8 mm
Skaftfirkant □	6,2 mm
Samlet længde L	90 mm
Norm	DIN 371

Skæremateriale	HSS E
Gevindstigning	1,058 mm
Gevindgange pr. tomme	24
Kernehul-Ø	6,9 mm
Antal skær Z	3
Gevindtype	UNF-LH
Gevindstørrelse	5/16-24 UNF LH
Belægning	TiN
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper