

Garant**Snittapper til bund- og gennemgangshuller, ubelagt, Type: 2.7/16-16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130050 2.7/16-16
GTIN	4062406052348
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS

Skæremateriale: HSS

Gevindgange pr. tomme: 16

Gevind-Ø: 61,912 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D_s: 50 mm

Skaftfirkant □: 39 mm

Kernehul-Ø: 60,5 mm

Teknisk beskrivelse

Gevinddybde	92,87 mm
Samlet længde L	160 mm
Skæremateriale	HSS
Gevindstigning	1,588 mm
Gevindgange pr. tomme	16
Kernehul-Ø	60,5 mm
Skaftfirkant □	39 mm
Skaft-Ø D _s	50 mm

Gevind-Ø	61,912 mm
Antal spånnoter	6
Antal skær Z	6
Gevindtype	UNS
Gevindstørrelse	2.7/16-16 UNS
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper