

Garant**Snittapper til bundhuller, venstregevind, TiN, Type: 9/16-24****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130046 9/16-24
GTIN	4062406050634
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNEF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 24

Gevind-Ø: 14,288 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D_s: 11 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 13,4 mm

Teknisk beskrivelse

Gevind-Ø	14,288 mm
Skaftfirkant □	9 mm
Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 376
Kernehul-Ø	13,4 mm
Gevindgange pr. tomme	24
Skaft-Ø D _s	11 mm

Gevindstigning	1,058 mm
Antal spånnoter	3
Samlet længde L	110 mm
Gevinddybde	35,72 mm
Antal skær Z	3
Gevindtype	UNEF-LH
Gevindstørrelse	9/16-24 UNEF LH
Belægning	TiN
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper