

Garant**Snittapper til bundhuller, venstregevind, TiN, Type: NO.2-64****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130046 NO.2-64
GTIN	4062406049942
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 91 kalenderdage

Mindste ordremængde: 25 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 64

Gevind-Ø: 2,184 mm

Samlet længde L: 45 mm

Skaft-Ø D_s: 2,8 mm

Skaftfirkant □: 2,1 mm

Kernehul-Ø: 1,9 mm

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	3
Antal skær Z	3
Gevinddybde	5,46 mm
Gevind-Ø	2,184 mm
Skæremateriale	HSS E
Skaft-Ø D _s	2,8 mm
Samlet længde L	45 mm

Gevindstigning	0,399 mm
Gevindgange pr. tomme	64
Kernehul-Ø	1,9 mm
Skafffirkant □	2,1 mm
Norm	DIN 371
Gevindtype	UNF-LH
Gevindstørrelse	2-64 UNF LH
Belægning	TiN
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper