

**Garant****Snittapper til bund- og gennemgangshuller, ubelagt, Type: 4.5/8-16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130050 4.5/8-16
GTIN	4062406053178
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN

Skæremateriale: HSS

Gevindgange pr. tomme: 16

Gevind-Ø: 117,5 mm

Samlet længde L: 180 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 56 mm

Skaftfirkant □: 44 mm

Kernehul-Ø: 116 mm

**Teknisk beskrivelse**

Antal spånnoter	12
Gevindstigning	1,59 mm
Antal skær Z	12
Gevinddybde	176,21 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Skaftfirkant □	44 mm
Kernehul-Ø	116 mm
Gevind-Ø	117,5 mm

Samlet længde L	180 mm
Gevindgange pr. tomme	16
Skæremateriale	HSS
Gevindtype	UN
Gevindstørrelse	4.5/8-16 UN
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper