

Garant**Snittapper til bundhuller, venstregevind, TiN, Type: NO.1-64****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130046 NO.1-64
GTIN	4062406049935
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 91 kalenderdage
Mindste ordremængde: 25 stk.
Specialudførelse - kan ikke tages retur
Gevindtype: UNC-LH
Skæremateriale: HSS E
Norm: DIN 371
Gevindgange pr. tomme: 64
Gevind-Ø: 1,854 mm
Samlet længde L: 45 mm
Skaft-Ø D_s: 2,8 mm
Skaftfirkant □: 2,1 mm
Kernehul-Ø: 1,5 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	0,399 mm
Antal spånnoter	2
Gevind-Ø	1,854 mm
Kernehul-Ø	1,5 mm
Skaft-Ø D _s	2,8 mm
Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 371

Samlet længde L	45 mm
Gevindgange pr. tomme	64
Gevinddybde	4,635 mm
Skafffirkant □	2,1 mm
Antal skær Z	2
Gevindtype	UNC-LH
Gevindstørrelse	1-64 UNC LH
Belægning	TiN
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper