

**Garant****Snittapper til bund- og gennemgangshuller, ubelagt, Type: 3.3/4-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130050 3.3/4-12
GTIN	4062406052928
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

**Teknisk beskrivelse**

Gevinddybde	142,88 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Skæremateriale	HSS
Kernehul-Ø	93,25 mm
Antal spånnoter	10
Skaftfirkant □	44 mm
Antal skær Z	10
Gevind-Ø	95,25 mm
Gevindstigning	2,117 mm
Gevindgange pr. tomme	12
Samlet længde L	180 mm
Gevindtype	UN
Gevindstørrelse	3.3/4-12 UN

Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper