

**Garant****Snittapper til bund- og gennemgangshuller, ubelagt, Type: 2.3/8-20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130050 2.3/8-20
GTIN	4062406052300
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN

Skæremateriale: HSS

Gevindgange pr. tomme: 20

Gevind-Ø: 60,325 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Skaftfirkant □: 39 mm

Kernehul-Ø: 59,12 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevind-Ø	60,325 mm
Samlet længde L	160 mm
Gevindgange pr. tomme	20
Gevinddybde	90,49 mm
Gevindstigning	1,27 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Skaftfirkant □	39 mm
Antal skær Z	6

Skæremateriale	HSS
Kernehul-Ø	59,12 mm
Antal spånnoter	6
Gevindtype	UN
Gevindstørrelse	2.3/8-20 UN
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper