

Garant**Snittapper til bundhuller, venstregevind, TiN, Type: NO.12-32****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130046 NO.12-32
GTIN	4062406050177
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNEF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 32

Gevind-Ø: 5,486 mm

Samlet længde L: 80 mm

Skaft-Ø D_s: 6 mm

Skaftfirkant □: 4,9 mm

Kernehul-Ø: 4,8 mm

Teknisk beskrivelse

Gevind-Ø	5,486 mm
Antal skær Z	3
Gevinddybde	13,7 mm
Gevindstigning	0,794 mm
Norm	DIN 371
Samlet længde L	80 mm
Skaftfirkant □	4,9 mm

Skaft-Ø D _s	6 mm
Gevindgange pr. tomme	32
Kernehul-Ø	4,8 mm
Skæremateriale	HSS E
Antal spånnoter	3
Gevindtype	UNEF-LH
Gevindstørrelse	12-32 UNEF LH
Belægning	TiN
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper