

Garant**Snittapper til bund- og gennemgangshuller, ubelagt, Type: 4.7/8-16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130050 4.7/8-16
GTIN	4062406053239
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Skaftfirkant □	44 mm
Gevindgange pr. tomme	16
Antal spånnoter	12
Gevinddybde	185,74 mm
Kernehul-Ø	122,3 mm
Skæremateriale	HSS
Skaft-Ø D _s	56 mm
Gevindstigning	1,588 mm
Samlet længde L	180 mm
Gevind-Ø	123,83 mm
Antal skær Z	12
Gevindtype	UN
Gevindstørrelse	4.7/8-16 UN

Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter