

Garant**Snittapper til bundhuller, venstregevind, TiN, Type: NO.4-48****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130046 NO.4-48
GTIN	4062406049980
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 91 kalenderdage

Mindste ordremængde: 25 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 48

Gevind-Ø: 2,845 mm

Samlet længde L: 56 mm

Skaft-Ø D_s: 3,5 mm

Skaftfirkant □: 2,7 mm

Kernehul-Ø: 2,4 mm

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	3
Gevind-Ø	2,845 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	7,1 mm
Samlet længde L	56 mm
Gevindgange pr. tomme	48
Skaftfirkant □	2,7 mm

Antal spånnoter	3
Gevindstigning	0,529 mm
Skaft-Ø D _s	3,5 mm
Kernehul-Ø	2,4 mm
Norm	DIN 371
Gevindtype	UNF-LH
Gevindstørrelse	4-48 UNF LH
Belægning	TiN
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper