

**Garant****Snittapper til bundhuller, venstregevind, TiN, Type: NO.5-40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130046 NO.5-40
GTIN	4062406050016
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNC-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 40

Gevind-Ø: 3,175 mm

Samlet længde L: 56 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Skaftfirkant □: 2,7 mm

Kernehul-Ø: 2,59 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Gevinddybde	7,9 mm
Gevind-Ø	3,175 mm
Antal skær Z	3
Skæremateriale	HSS E
Gevindgange pr. tomme	40
Gevindstigning	0,635 mm

Skafftirkant □	2,7 mm
Kernehul-Ø	2,59 mm
Samlet længde L	56 mm
Norm	DIN 371
Antal spånnoter	3
Gevindtype	UNC-LH
Gevindstørrelse	5-40 UNC LH
Belægning	TiN
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper