

**Garant****Snittapper til bund- og gennemgangshuller, ubelagt, Type: 2.5/8-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130050 2.5/8-12
GTIN	4062406052454
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

**Teknisk beskrivelse**

Antal spånnoter	6
Skæremateriale	HSS
Gevind-Ø	66,675 mm
Samlet længde L	160 mm
Gevindgange pr. tomme	12
Gevindstigning	2,117 mm
Antal skær Z	6
Kernehul-Ø	64,7 mm
Skaftfirkant □	39 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Gevinddybde	100 mm
Gevindtype	UN
Gevindstørrelse	2.5/8-12 UN

Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter