

Garant**Snittapper til bund- og gennemgangshuller, ubelagt, Type: 4.3/8-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130050 4.3/8-12
GTIN	4062406053123
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	12
Gevindgange pr. tomme	12
Skafftirkant □	44 mm
Skæremateriale	HSS
Gevindstigning	2,117 mm
Skaft-Ø D _s	56 mm
Gevind-Ø	111,1 mm
Kernehul-Ø	109,1 mm
Samlet længde L	180 mm
Gevinddybde	166,7 mm
Antal spånnoter	12
Gevindtype	UN
Gevindstørrelse	4.3/8-12 UN

Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter