

Garant**Snittapper til bund- og gennemgangshuller, ubelagt, Type: 4.5/8-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130050 4.5/8-12
GTIN	4062406053185
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	115,5 mm
Skæremateriale	HSS
Gvindstigning	2,117 mm
Gvinddybde	176,2 mm
Skaft-Ø D _s	56 mm
Gvindgange pr. tomme	12
Samlet længde L	180 mm
Antal skær Z	12
Skaftfirkant □	44 mm
Gvind-Ø	117,5 mm
Antal spånnoter	12
Gvindtype	UN
Gvindstørrelse	4.5/8-12 UN

Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter