

Garant**Snittapper til bund- og gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, Type: 3.7/8-16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130051 3.7/8-16
GTIN	4062406054090
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN-LH

Skæremateriale: HSS

Gevindgange pr. tomme: 16

Gevind-Ø: 98,425 mm

Samlet længde L: 180 mm

Skaft-Ø D_s: 56 mm

Skaftfirkant □: 44 mm

Kernehul-Ø: 96,9 mm

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HSS
Gevinddybde	147,64 mm
Gevindgange pr. tomme	16
Skaft-Ø D _s	56 mm
Gevind-Ø	98,425 mm
Kernehul-Ø	96,9 mm
Samlet længde L	180 mm

Skafftirkant □	44 mm
Antal spånnoter	10
Antal skær Z	10
Gevindstigning	1,588 mm
Gevindtype	UN-LH
Gevindstørrelse	3.7/8-16 UN LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper