

**Garant****Snittapper til bund- og gennemgangshuller, TiN, Type: 2.1/4-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130055 2.1/4-12
GTIN	4062406054519
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

**Teknisk beskrivelse**

Gevindstigning	2,117 mm
Kernehul-Ø	55,1 mm
Skafftirkant □	35 mm
Gevinddybde	85,73 mm
Gevind-Ø	57,15 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	45 mm
Gevindgange pr. tomme	12
Skæremateriale	HSS
Antal skær Z	6
Samlet længde L	160 mm
Antal spånnoter	6
Gevindtype	UN
Gevindstørrelse	2.1/4-12 UN

Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter