

Garant**Snittapper til bund- og gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 4-16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130056 4-16
GTIN	4062406056384
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN-LH

Skæremateriale: HSS

Gevindgange pr. tomme: 16

Gevind-Ø: 101,6 mm

Samlet længde L: 180 mm

Skaft-Ø D_s: 56 mm

Skaftfirkant □: 44 mm

Kernehul-Ø: 100,1 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindgange pr. tomme	16
Gevindstigning	1,588 mm
Antal spånnoter	12
Samlet længde L	180 mm
Kernehul-Ø	100,1 mm
Skaft-Ø D _s	56 mm
Gevinddybde	152,4 mm
Skaftfirkant □	44 mm

Gevind-Ø	101,6 mm
Antal skær Z	12
Skæremateriale	HSS
Gevindtype	UN-LH
Gevindstørrelse	4-16 UN LH
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper