

Garant**Snittapper til bund- og gennemgangshuller, TiN, Type: 4.1/2-10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130055 4.1/2-10
GTIN	4062406055424
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS

Skæremateriale: HSS

Gevindgange pr. tomme: 10

Gevind-Ø: 114,3 mm

Samlet længde L: 180 mm

Skaft-Ø D_s: 56 mm

Skaftfirkant □: 44 mm

Kernehul-Ø: 112 mm

Teknisk beskrivelse

Gevinddybde	171,45 mm
Antal spånnoter	12
Samlet længde L	180 mm
Skaft-Ø D _s	56 mm
Antal skær Z	12
Skaftfirkant □	44 mm
Gevindgange pr. tomme	10
Gevind-Ø	114,3 mm

Gevindstigning	2,54 mm
Skæremateriale	HSS
Kernehul-Ø	112 mm
Gevindtype	UNS
Gevindstørrelse	4.1/2-10 UNS
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper