

Garant**Snittapper til bund- og gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 4.1/8-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130056 4.1/8-12
GTIN	4062406056452
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	12
Skæremateriale	HSS
Gevindstigning	2,117 mm
Kernehul-Ø	102,8 mm
Antal spånnoter	12
Samlet længde L	180 mm
Gevind-Ø	104,8 mm
Gevindgange pr. tomme	12
Skaft-Ø D _s	56 mm
Gevinddybde	157,16 mm
Skaftfirkant □	44 mm
Gevindtype	UN-LH
Gevindstørrelse	4.1/8-12 UN LH

Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper