

**Garant****Snittapper til bund- og gennemgangshuller, TiN, Type: 2.1/2-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130055 2.1/2-12
GTIN	4062406054656
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

**Teknisk beskrivelse**

Skafftirkant □	39 mm
Samlet længde L	160 mm
Skæremateriale	HSS
Gevind-Ø	63,5 mm
Antal skær Z	6
Kernehul-Ø	61,5 mm
Antal spånnoter	6
Gevindstigning	2,117 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Gevinddybde	95,25 mm
Gevindgange pr. tomme	12
Gevindtype	UN
Gevindstørrelse	2.1/2-12 UN

Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper